



Si può applicare una copertura adesiva in teflon se il materiale è di tipo plastificato o simile, e quindi tende a non scivolare, (Articolo 15862/03 per tracolla PD ; articolo 15862/04 per tracolla GD)

Art. 15870

PD - Tracolla piccola doppia ripiegata sopra e sotto



Art. 15870/01

GD - Tracolla grande doppia ripiegata sopra e sotto da 38 mm in su.



Art. 15865

Inserimento rinforzo per tracolla PD e GD

Art. 15870	
Entrata	Lavoro finito
Per materiale con spessore da 0,4 a 0,6	
mm 12	mm 3,5
mm 14	mm 4
mm 16	mm 4,5
mm 18	mm 5
Per materiale con spessore da 0,6 a 0,8	
mm 20	mm 6
mm 22	mm 7
mm 25	mm 8
mm 27	mm 8
mm 30	mm 9
mm 32	mm 10
mm 35	mm 11
mm 37	mm 12

Si può eseguire a richiesta un'uscita differente. Es: nastro 56 f. 20 può diventare finito 18-19-21 ecc.

Art. 15870/01

Per materiale con spessore max di 1,2

Entrata da 37	Lavoro finito
mm 38-40	mm 13
mm 42	mm 14
mm 44	mm 15
mm 46	mm 16
mm 48	mm 17
mm 52	mm 18
mm 54	mm 19
mm 56	mm 20
mm 60	mm 21
mm 62	mm 22
mm 64	mm 23
mm 66	mm 24
mm 68	mm 25
mm 70	mm 26
mm 72	mm 27
mm 74	mm 28
mm 78	mm 29
mm 80	mm 30
mm 82	mm 31
mm 84	mm 32
mm 90	mm 35
mm 100	mm 40




Art. 15872

DP - Tracolla doppia per materiali pesanti.



Art. 15872/01

DP - Tracolla doppia per materiali pesanti da 44 mm in su.



Si può applicare una copertura adesiva in teflon se il materiale è di tipo plastificato o simile, e quindi tende a non scivolare, (Art. 15862/04 per DP).

Art. 15865

Inserimento rinforzo per tracolla DP


Art. 15872			
Per materiale con spessore da 0,8 a 1,5			
Entrata		Diametro	
mm	22	mm	6,5
mm	25	mm	7,5
mm	30	mm	8,5
mm	32-33	mm	9
mm	34-35	mm	10
mm	36-38	mm	11

Art. 15872/01			
Per materiale con spessore da 1 a 2			
Entrata da 40		Diametro	
mm	40-42	mm	12
mm	42-44	mm	13
mm	48-50	mm	15
mm	54-56	mm	18
mm	58-60	mm	20
mm	69-72	mm	25
mm	79-82	mm	28
mm	83-86	mm	30
mm	93-96	mm	35




Art. 15880

D 4 - Tracolla piegata in quattro parti uguali




Art. 15880/01

D 4 - Tracolla piegata in quattro parti uguali da 44 mm in su



Art. 15880/02

D 4 - Tracolla con guida per rinforzo (anima)



Si può applicare una copertura adesiva in teflon se il materiale è di tipo plastificato o simile, e quindi tende a non scivolare, (Art 15862/04).

Art. 15880	
Entrata	Lavoro finito
Solo a campione	
mm. 14-15	mm. 4
mm. 16-17	mm. 4,5
mm. 18-19	mm. 5
mm. 20-22	mm. 6
mm. 24-26	mm. 7
mm. 28-30	mm. 8
mm. 32-34	mm. 9
mm. 36-38	mm. 10
mm. 40-42	mm. 11

Art. 15880/01	
Entrata	Lavoro finito
mm. 44-46	mm. 12
mm. 48-50	mm. 13
mm. 52-54	mm. 14
mm. 56-58	mm. 15
mm. 60-62	mm. 16
mm. 64-66	mm. 17
mm. 68-70	mm. 18
mm. 72-74	mm. 19
mm. 76-78	mm. 20
mm. 80-82	mm. 21
mm. 84-86	mm. 22
mm. 88-90	mm. 23
mm. 92-94	mm. 24
mm. 96-98	mm. 25
mm. 100-102	mm. 26
mm. 104-106	mm. 27
mm. 108-110	mm. 28
mm. 112-114	mm. 29
mm. 116-118	mm. 30



Art. 15874

PDV -
Tracolla a tre risvolti fino a 35 mm



Art. 15874/01


GDV - Tracolla a tre risvolti
da 36 mm in su

Art. 15874			
Entrata		Lavoro finito	
Per materiale con spessore da 0,4 a 0,6			
mm	10-11	mm	3,5
mm	11-12	mm	4
mm	14-15	mm	5
Per materiale con spessore da 0,6 a 0,8			
mm	16-17	mm	6
mm	22-23	mm	8
mm	25-26	mm	9
mm	28-29	mm	10
mm	30-31	mm	11
mm	32-33	mm	12

Art. 15874/01			
Entrata da 36		Lavoro finito	
Per mat. con spessore max da 0,8 a 1,2			
mm	36	mm	14
mm	38-39	mm	15
mm	40-41	mm	16
mm	43-44	mm	17
mm	47-48	mm	19
mm	50-51	mm	20
mm	52-53	mm	21
mm	54-55	mm	22
mm	56-57	mm	23
mm	58-59	mm	24
mm	60-61	mm	25
mm	70-71	mm	29
mm	80-81	mm	34

Art. 15874/02

GDV3 - Tracolla in tre parti uguali



Art.15865

Inserimento rinforzo per tracolla PDV e GDV.

Si può applicare una copertura adesiva in teflon se il materiale è di tipo plastificato o simile, e quindi tende a non scivolare (Art 15862/04)

Art. 15882

TRC Tracolla cucita al centro



Art. 15882/01

TRC R Tracolla cucita al centro rovescia

Spessore massimo del materiale da
0,8 mm a 1,2 mm




Se il materiale da lavorare è di tipo plastificato o simile e tende a non scivolare, si può applicare una copertura adesiva al Teflon per facilitare lo scorrimento (art. 15862/04)

Art. 15882			
Entrata		Lavoro finito	
mm	30-31	mm	10
mm	35-36	mm	12
mm	44-46	mm	15
mm	49-50	mm	17
mm	56-58	mm	20
mm	60-62	mm	22
mm	66-68	mm	25
mm	78-80	mm	30

Art. 15882/01			
Entrata		Lavoro finito	
mm	30-31	mm	10
mm	35-36	mm	12
mm	44-46	mm	15
mm	49-50	mm	17
mm	56-58	mm	20
mm	60-62	mm	22
mm	66-68	mm	25
mm	78-80	mm	30

Art. 15865

Inserimento rinforzo per tracolla TRC e TRC R
Art. 15882 e 15882/01



Art. 15882/02

TRCV Tracolla cucita al centro a taglio vivo



Art. 15882/03

TRCV R Tracolla cucita al centro a taglio vivo rovescia




Art. 15882/04

TRCV P Tracolla cucita al centro a taglio vivo per profili fatti o anime doppie.

N.B. Da utilizzare solamente con la coppia di piedini lavorati :


Piedino ant. Art. 1030/01

Piedino post. 1039/02



Art. 15882/04-R

TRCV PR Tracolla cucita al centro a taglio vivo per profili fatti o anime doppie ROVESCIA



Queste tracolle si eseguono **solamente a campione**. Per realizzarle occorrono i seguenti dati:
 Tipo di materiale e Spessore del materiale ma la condizione ideale è realizzare questa apparecchiatura su i campioni del cliente

Art. 15865


Inserimento rinforzo per tracolla TRCV e TRCV R



Si può applicare una copertura adesiva in teflon se il materiale è di tipo plastificato o simile, e quindi tende a non scivolare, (Art.15862/04).

Art. 15882/04-S

TRCR PR tracolla R (ripiegato sopra) cucita al centro per profili fatti o anime doppie
il risvolto superiore non è a taglio vivo ma doppio (R)



Queste tracolle si eseguono **solamente a campione**. Per realizzarle occorrono i seguenti dati:
Tipo di materiale e Spessore del materiale e la condizione ideale è realizzare questa apparecchiatura su i campioni del Cliente


Art. 15865

Inserimento rinforzo per tracolla

Si può applicare una copertura adesiva in teflon se il materiale è di tipo plastificato o simile, e quindi tende a non scivolare, (Art.15862/04).

Art. 15876

PDA - Tracolla piccola doppia con anima.



Art. 15876/01

PDA - Tracolla piccola doppia con anima da 38 mm in su.



Si può eseguire a richiesta un'uscita differente dallo standard a seconda del tipo di spessore del materiale e del diametro dell'anima (cordone). Per avere una buona lavorazione si può adoperare un set completo composto da:

- una coppia di piedini lavorati
- se necessita una griffa e placca lavorata


Si può applicare una copertura adesiva in teflon se il materiale è di tipo plastificato o simile, e quindi tende a non scivolare, (Art 15862/03 su tracolla PDA fino a nastro 37 mm ; 15862/04 su tracolla PDA da nastro 38 mm).

Art. 15876/01	
Per materiale con spessore da 0,8 a 1,0	
Entrata da 37	Diametro
mm 38 P. 25	mm 7
mm 40 P. 27	mm 8
mm 42 P. 29	mm 8,5
mm 45 P. 32	mm 9,5
mm 50 P. 36	mm 10

Art. 15876			
Per materiale con spessore da 0,4 a 0,6			
Entrata		Diametro	
mm	12	mm	3,5
mm	14	mm	4
mm	16	mm	4,5
mm	18	mm	5
Per materiale con spessore da 0,6 a 0,8			
mm	20	mm	6
mm	22	mm	7
mm	25	mm	8
mm	27	mm	8
mm	30	mm	9
mm	32	mm	10
mm	35	mm	11
mm	37	mm	12

Art. 15877


GDA - Tracolla grande doppia con anima ripiegata sopra e sotto (rimbocco 5 mm). Spessore massimo del materiale 0,8 mm.



Se il materiale da lavorare è di tipo plastificato o simile e tende a non scivolare, si può applicare sugli apparecchi una copertura adesiva al Teflon per facilitare lo scorrimento (art. 15862/04)

Art. 15878

GDA - Tracolla grande doppia con anima ripiegata sopra e sotto (rimbocco 6 mm). Spessore massimo del materiale 0,8 mm.




Art. 15877	
Entrata	Diametro
mm 38	mm 7
mm 40	mm 7,5
mm 42	mm 8
mm 44	mm 8,5
mm 46	mm 9
mm 48	mm 9,5
mm 50	mm 10
mm 52	mm 11,5
mm 54	mm 12
mm 56	mm 12,5
mm 58	mm 13
mm 60	mm 14

Art. 15878	
Entrata	Diametro
mm 40	mm 6,5
mm 42	mm 7
mm 44	mm 7,5
mm 46	mm 8
mm 48	mm 9
mm 50	mm 9,5
mm 52	mm 10
mm 54	mm 10,5
mm 56	mm 11,5
mm 58	mm 12
mm 60	mm 12,5
mm 62	mm 13

Art. 15879

GDA - Tracolla grande doppia con anima ripiegata sopra e sotto (rimbocco 7 mm).
Spessore massimo del materiale da 0,8 mm a 1,2 mm.



Si può applicare una copertura adesiva in teflon se il materiale è di tipo plastificato o simile, e quindi tende a non scivolare, (Art 15862/04).

Art. 15879			
Entrata		Diametro	
mm	40	mm	6,5
mm	42	mm	7
mm	42	mm	7
mm	44	mm	7,5
mm	46	mm	8
mm	48	mm	8,5
mm	50	mm	9
mm	52	mm	9,5
mm	54	mm	10
mm	56	mm	10,5
mm	60	mm	11
mm	62	mm	11,5
mm	64	mm	12
mm	66	mm	12,5
mm	68	mm	13
mm	70	mm	13,5
mm	72	mm	14
mm	74	mm	14,5
mm	78	mm	15
mm	80	mm	15,5

Art. 15883

GDC - Tracolla ripiegata al centro

Si esegue solo su ordine a campione e per misure finite superiori ai 15 mm

Si costruiscono con e senza rinforzo Art. 15865

Rinforzo Art.15865



La Tracolla Art. 15883 si utilizza su macchine a 2 aghi ma anche su quelle ad un solo ago o su ripiegatrici. Per ogni macchina occorrerà l'opportuna attrezzatura di attacco. Su macchine a due aghi la gamma di realizzazioni è molto ampia.

Esempio di attrezzatura completa per guida ribaltabile per lavorazione su macchina ad un ago:



GDC - Art.15883

Blocchetto - Art.6766

Guida con invito - Art. 6765/16

Supporto per NS/128 - Art.6765/01

1 P.post. a seconda della macchina

1 P.ant. 1° cucitura Art. 67AG...

1 P.ant. 2° cucitura Art. 67AGC...

Per la realizzazione della tracolla GDC Art. 15883 occorre avere campioni del materiale da lavorare e conoscere il tipo di macchina sul quale si vuole realizzare il lavoro.


Gli attacchi sono specifici per ogni tipo di macchina.

Art. 15870/02


Tracolla doppia speciale per bordare

Si esegue solo a campione

La tracolla 15870/02 è già predisposta per lavorare su guida ribaltabile



Tracolla speciale
Doppio rimbocco
Anima in tondino di ferro rigido
Ideale per ricoprire cinture
Si esegue solo a campione



Tracolla doppia speciale

Esecuzione speciale su campioni del Cliente

